


CNMG 09T304, Zvrst: HBT130

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Zvrst	HBT130
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	MM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Glavna uporaba	M

Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje