


CNMG 120408, Zvrst: HBT130

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120408 HBT130 Zvrst: HBT130
 Lomilec odrezkov: MM
 Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
 Podajanje f : 0,12 - 0,45 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Zvrst	HBT130
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje