


CNMG 120412, Zvrst: HBT130

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120412 HBT130 Zvrst: HBT130
 Lomilec odrezkov: MM
 Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
 Podajanje f : 0,12 - 0,45 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HBT130
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Lomilec odrezkov	MM
Radij rezila	1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Glavna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje