


**CNMG 120408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120408 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PR
Globina reza a_p : 1,8 - 6 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PR
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Glavna uporaba	P
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje