

**CNMG 160608, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 160608 HBT130 Zvrst: HBT130  
Lomilec odrezkov: MM  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HBT130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm

Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Glavna uporaba	M
Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	MM
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje