


**CNMG 160612, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160612 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PR
Globina reza a_p : 1,8 - 6 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	PR
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P

Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Prevleka	TiCN
Zvrst	HBT020
Rezalni material	HM
Radij rezila	1,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje