


CNMG 160612, Zvrst: HBT130

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160612 HBT130 Zvrst: HBT130
 Lomilec odrezkov: MR
 Globina reza a_p : 2 - 6 mm
 Podajanje f : 0,15 - 0,55 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	2 - 6 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	HBT130
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Rezalni material	HM

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	MR
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje