


**CNMG 160608, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160608 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PR
Globina reza a_p : 1,8 - 6 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HBT020
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PR

Prevleka	TiCN
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje