

**DNMG 110408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 110408 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PM
Globina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 280 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PM
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Prevleka	TiCN
Rezalni material	HM

Zvrst	HBT020
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje