


**DNMG 150608, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	PF
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Zvrst	HBT020
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje