

**DNMG 110404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 110404 HBT020 Zvrst: HBT020  
Lomilec odrezkov: PM  
Globina reza  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 280 m/min

**Tehnični opis**

Zvrst	HBT020
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	PM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM

Globina reza $a_p$	0,8 - 5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje