

**DNMG 150604, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Prevleka	TiCN
Zvrst	HBT130
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	MF
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje