

**SNMG 120404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	MM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Prevleka	TiCN

Zvrst	HBT130
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje