

**SNMG 120408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Zvrst	HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Lomilec odrezkov	MM

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje