


**SNMG 120404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Razred artikla	22D

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT020
Lomilec odrezkov	PM

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje