


**TNMG 160404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	PM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT020
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min

Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje