

**VNMG 160404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	MF
Lomilec odrezkov	M
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Zvrst	HBT130
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje