

**TNMG 160408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HBT130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Podajanje $f$	0,12 - 0,45 mm/v
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 200 m/min

Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje