


**WNMG 080404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Razred artikla	22D

**Opis**

WNMG 080404 HBT020 Zvrst: HBT020

Lomilec odrezkov: PF

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 330 m/min

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PF
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Rezalni material	HM
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v

Preveleka	TiCN
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Zvrst	HBT020
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje