

**VNMG 160404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	PF
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje