


**WNMG 060408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevleka	TiCN
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	MM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	MF

Zvrst	HBT130
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje