


**WNMG 060404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 252092 HBT020 |
| GTIN | 4062406256807 |
| Razred artikla | 22D |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Zvrst | HBT020 |
| Glavna uporaba | P |
| Lomilec odrezkov | PM |
| Podajanje f | 0,1 - 0,45 mm/v |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 280 m/min |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Globina reza a_p | 0,8 - 5 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Rezalni material | HM |

| | |
|---------------|---|
| Preveleka | TiCN |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |