


**WNMG 080404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Zvrst	HBT130
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Glavna uporaba	MF
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v

Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje