



**WNMG 060408, Zvrst: HBT020**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,8 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT020
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Lomilec odrezkov	PM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje