

**CCMW 09T304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Razred artikla	22D

**Opis**

CCMW 09T304 HBT130 Zvrst: HBT130  
Lomilec odrezkov: MF  
Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HBT130
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	MF
Radij rezila	0,4 mm

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Lomilec odrezkov	MF
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje