


**CCMT 120404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 120404 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PF
Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PF
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404

Zvrst	HBT020
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje