

**CCMT 120404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 120404 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MF
Globina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT130
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	MF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje