


**CCMW 09T308, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Zvrst	HBT130
Lomilec odrezkov	MM
Glavna uporaba	MF
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje