

**CCMW 09T308, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBT020
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Prevleka	TiCN

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje