

**DCMT 070204, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Lomilec odrezkov	PM
Zvrst	HBT020
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Podajanje $f$	0,12 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje