

**SCMT 09T304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	MF
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT130
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje