


**SCMT 120408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Razred artikla	22D

Opis

SCMT 120408 HBT020 Radij rezila: 0,8 mm
Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PM
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,12 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	HBT020
Lomilec odrezkov	PM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje