

**SCMT 09T304, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HBT130
Lomilec odrezkov	MM
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm

Preveleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje