

**TCMT 16T308, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HBT130
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	MM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Glavna uporaba	M

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave

Groba/gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje