


Garant**Vakuumske plošče z rastrom Sistem Venturi, Tip: VR1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

Aluminij, jekleno modro eloksirano. Delovni tlak 3,5 – 8 barov. Končni vakuum je pribl. 80 mbarov (92 % vakuuma). Integriran dušilec zmanjša hrup. Ravnost $\pm 0,5$ mm. Vklj. z 2 izvrtinama za ZeroClamp 12M10 z medosno razdaljo 200 mm.

Prednosti:

Ugoden sistem za začetnike. Majhna potreba po vzdrževanju. Možnost takojšnje uporabe. Možnost hitre in preproste predelave na **delovanje vakuumske črpalke.**

Uporaba:

Za vakuumsko vpenjanje **brez** vakuumske črpalke.

Obseg dobave:

Omejevalne plošče, cev za stisnjeni zrak $\varnothing 10$ mm (1 m), venturijeva šoba (1 \times).
 \varnothing tesnilne vrvice 4 mm (10 m). Cevni nastavek (1 \times), vtič LW 12 (1 \times), vpenjalniki (2 \times).

Napotek:

Pri uporabi venturijevih šob se odsvetuje obdelava z emulzijo hladilnega sredstva.

Tehnični opis

Dolžina	300 mm
Višina	32,5 mm
Širina	200 mm
Raster	12,5 mm

Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vrsta izdelka	Vakuumska vpenjalna glava