


Garant**Vakuumske plošče z rastrom Sistem Venturi, Tip: VRV0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

Aluminij, jekleno modro eloksirano. Delovni tlak 3,5 – 8 barov. Končni vakuum je pribl. 80 mbarov (92 % vakuuma). Integriran dušilec zmanjša hrup. Ravnost $\pm 0,5$ mm.

Prednosti:

Ugoden sistem za začetnike. Majhna potreba po vzdrževanju. Možnost takojšnje uporabe.

Uporaba:

Za vakuumsko vpenjanje **brez** vakuumske črpalke. Za uporabo na **strojnih primežih**. Omogoča prilagodljivo vpenjanje zlasti tankih komponent z malo napora.

Obseg dobave:

Omejevalne plošče, cev za stisnjeni zrak \varnothing 10 mm (1 m), venturijeva šoba (1x).
 \varnothing tesnilne vrvice 4 mm (10 m).

Napotek:

Pri uporabi venturijevih šob se odsvetuje obdelava z emulzijo hladilnega sredstva.

Tehnični opis

Dolžina	200 mm
Raster	12,5 mm
Širina	125 mm
Višina	21 mm

Vrsta izdelka

Vakuumska vpenjalna glava