

**Garant**
**Držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala/ploščice: 20/08mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Razred artikla	21U

**Opis**
**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DWLNR/L 2020K08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L<sub>4</sub>: 25 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 32 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Podložna ploščica: 259033 6

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	DWLNR/L 2020K08
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Celotna dolžina L	125 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 10

Velikost ploščice	8 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 4
Podložna ploščica	259033 6
Velikost držala	20 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659906 500