

**Mehanska vpenjalna stročnica Zunanje vpenjanje, Zunanji Ø D: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370126 120
GTIN	4059245292561
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Za vpenjanje obdelovancev s kompleksnimi konturami, za 5-stransko obdelavo.
- Najmanjša vpenjalna globina 2 mm.
- Vpenjalni hod 0,3 mm.

Material:

Aluminij visoke trdnosti.

Obseg dobave:

Vpenjalni obroč za obdelavo.

Tehnični opis

Izvedba	Zunanje vpenjanje
Maksimalna globina obdelave T	20 mm
Višina H	40 mm
Vpenjalni hod	0,3 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

Pribor

Vpenjalo za mehanske vpenjalne stročnice Zunanji Ø D
120 mm

370125 120