

**Mehanska vpenjalna stročnica Zunanje vpenjanje, Zunanji Ø D: 90mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370126 90
GTIN	4059245292554
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

- Za vpenjanje obdelovancev s kompleksnimi konturami, za 5-stransko obdelavo.
- Najmanjša vpenjalna globina 2 mm.
- Vpenjalni hod 0,3 mm.

**Material:**

Aluminij visoke trdnosti.

**Obseg dobave:**

Vpenjalni obroč za obdelavo.

**Tehnični opis**

Izvedba	Zunanje vpenjanje
Višina H	35 mm
Maksimalna globina obdelave T	15 mm
Vpenjalni hod	0,3 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

## Pribor

Vpenjalo za mehanske vpenjalne stročnice Zunanji Ø D 90  
mm

---

370125 90