



Jekleni tračni meter V2A za obseg in \emptyset Širina traku 35 mm, Maks. obseg merilnega območja: 2200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465684 2200
GTIN	2050002041240
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Jekleni meter **CJU** za merjenje zunanjega obsega in \emptyset okroglih teles. Vzmetni jekleni meter je na prednji strani lasersko opremljen z dvojno skalo za obseg in \emptyset . Razdelitev skale 1 mm.

Odčitavanje z nonijem 0,1 mm. Pogrešek skale v skladu z DIN 866.

Izvedba V2A iz nerjavnega vzmetnega jekla.

Prednosti:

Preprosta uporaba in možnost centriranja zaradi široke naležne površine. Večja stabilnost. Hitrejše in zanesljivejše merjenje.

Napotek:

Merilni trakovi C z odčitavanjem 0,05 mm in merilni trakovi s črno prevleko po ponudbi. Stacionarna različica CJU na zahtevo.

Tehnični opis

Debelina traku	0,2 mm
Odčitavanje	0,1 mm
Širina traku	35 mm
Merilno območje za merjenje \emptyset	300 - 700 mm
Merilno območje za merjenje obsega	940 - 2200 mm
Kalibriranje	G2

Vrsta izdelka

Tračni metri

Storitve

Kalibriranje osnovnega metra maksimalna dolžina 3000 mm

026280 3000