

Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC120, Tip: 6,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574490 6,5
GTIN	4013349791528
Razred artikla	57L

Opis

Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih **kroglic iz silicijevega karbida**. Celotna dolžina 200 mm.

Uporaba:

Za **posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje**. Ustvari **enakomerno fino brušene površine**, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev $350\text{--}700\text{ min}^{-1}$, kontaktni čas 20–40 sekund.

Napotek:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.

Tehnični opis

Ø ščetke D_1	7 mm
za Ø izvrtine	6,1 - 6,5 mm
Delovna dolžina L_3	40 mm
Ø držala D_s	2,5 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Material obloge	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Zrnatost	120
Priporočeno število vrtljajev	$350 - 700\text{ min}^{-1}$
Vrsta izdelka	Notranja ščetka

Pribor

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih
oljUV 80 Vsebina 5 l

084205 5

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih
oljUV 80 Vsebina 20 l

084205 20

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih
oljUV 80 Vsebina 0,25 l

084205 0,25