

Garant**Magnet za dvigovanje bremen LM1, Maks. nosilnost (plano): 300kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	382020 300
GTIN	4062406257774
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Uho za žerjav, ročaj za upravljanje in pokrovček iz nerjavnega jekla.
- Varnostni zapah preprečuje nenamerno sprostitvev ročaja za upravljanje med delovanjem.
- Površina pola je pripravljena za opsijsko montažo polovih čevljev.
- Certificirana pretržna sila uporabniku zagotavlja trojno varnost.
- Uho za žerjav je mogoče montirati tudi na strani za dvigovanje navpičnih bremen z izbirnimi polovimi čevlji.
- Brez odboja ročaja za upravljanje zaradi tehnologije Soft-Opening-Protection.

Prednosti:

- Kakovostna obdelava v brezčasnem dizajnu GARANT v kombinaciji s premišljenimi uporabniškimi in varnostnimi zahtevami.
- Certificirana pretržna sila uporabniku zagotavlja trojno varnost.
- Uho za žerjav je mogoče montirati tudi na strani za dvigovanje navpičnih bremen z opsijskimi polovimi čevlji.
- Zaščita „Soft-Opening-Protection“ preprečuje odboj ročaja za upravljanje.

Dodatni pribor:

Par polovih čevljev art. 382025.

Napotek:

Zračna reža < 0,1 mm pri ST-materialu. **Vklop magnetov za dvigovanje bremen samo na magnetnih površinah.** Zaradi varnostnega koncepta so geometrije obdelovancev prilagojene za dvigovanje. Potrdilo o preizkusu pretržnih sil na zahtevo.

Tehnični opis

Minimalna debelina stene ravnega materiala	25 mm
Mera D	87 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material	300 kg
Mera C	98 mm
Mera G	21 mm
Mera F	231 mm
Masa	9,5 kg
Maksimalna dolžina ravnega materiala	2000 mm
Mera E	95 mm
maksimalni Ø okroglega materiala	300 mm
Mera B	191 mm
Mera A	161 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	20 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	150 kg
Maksimalna širina ravnega materiala	1000 mm
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen

Pribor

Par polovih čevljev za tip 300	382025 300
--------------------------------	------------