

## Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC180, Tip: 41



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574495 41
GTIN	4013349529190
Razred artikla	57L

### Opis

#### Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih **kroglic iz silicijevega karbida**. Celotna dolžina 200 mm.

#### Uporaba:

Za **posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje**. Ustvari **enakomerno fino brušene površine**, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtalnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev  $350\text{--}700\text{ min}^{-1}$ , kontaktni čas 20–40 sekund.

#### Napotek:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.

### Tehnični opis

Ø ščetke $D_1$	45 mm
Delovna dolžina $L_3$	70 mm
za Ø izvrtine	38,1 - 41 mm
Ø držala $D_5$	5,7 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Material obloge	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Zrnatost	180
Priporočeno število vrtljajev	$350 - 700\text{ min}^{-1}$
Vrsta izdelka	Notranja ščetka

---

**Pribor**

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih oljUV 80 Vsebina 5 l

084205 5

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih oljUV 80 Vsebina 0,25 l

084205 0,25

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih oljUV 80 Vsebina 20 l

084205 20