

Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC120, Tip: 35



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574490 35
GTIN	4013349528209
Razred artikla	57L

Opis

Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih **kroglic iz silicijevega karbida**. Celotna dolžina 200 mm.

Uporaba:

Za **posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje**. Ustvari **enakomerno fino brušene površine**, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtalnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev $350\text{--}700\text{ min}^{-1}$, kontakti čas 20–40 sekund.

Napotek:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.

Tehnični opis

Ø ščetke D_1	38 mm
Delovna dolžina L_3	70 mm
za Ø izvrtine	32,1 - 35 mm
Ø držala D_5	5,7 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Material obloge	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Zrnatost	120
Priporočeno število vrtljajev	$350 - 700\text{ min}^{-1}$
Vrsta izdelka	Notranja ščetka

Pribor

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih oljUV 80 Vsebina 20 l

084205 20

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih oljUV 80 Vsebina 0,25 l

084205 0,25

Viskozno-mogljivo rezalno olje, brez vsebnosti mineralnih oljUV 80 Vsebina 5 l

084205 5