

**Garant****Magnet za dvigovanje bremen LM1, Maks. nosilnost (plano): 600kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	382020 600
GTIN	4062406257781
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- Uho za žerjav, ročaj za upravljanje in pokrovček iz nerjavnega jekla.
- Varnostni zapah preprečuje nenamerno sprostitvev ročaja za upravljanje med delovanjem.
- Površina pola je pripravljena za opsijsko montažo polovih čevljev.
- Certificirana pretržna sila uporabniku zagotavlja trojno varnost.
- Uho za žerjav je mogoče montirati tudi na strani za dvigovanje navpičnih bremen z izbirnimi polovimi čevlji.
- Brez odboja ročaja za upravljanje zaradi tehnologije Soft-Opening-Protection.

**Prednosti:**

- Kakovostna obdelava v brezčasnem dizajnu GARANT v kombinaciji s premišljenimi uporabniškimi in varnostnimi zahtevami.
- Certificirana pretržna sila uporabniku zagotavlja trojno varnost.
- Uho za žerjav je mogoče montirati tudi na strani za dvigovanje navpičnih bremen z opsijskimi polovimi čevlji.
- Zaščita „Soft-Opening-Protection“ preprečuje odboj ročaja za upravljanje.

**Dodatni pribor:**

Par polovih čevljev art. 382025.

**Napotek:**

Zračna reža < 0,1 mm pri ST-materialu. **Vklop magnetov za dvigovanje bremen samo na magnetnih površinah.** Zaradi varnostnega koncepta so geometrije obdelovancev prilagojene za dvigovanje. Potrdilo o preizkusu pretržnih sil na zahtevo.

## Tehnični opis

Minimalna debelina stene okroglega materiala	25 mm
Mera B	276 mm
Mera D	87 mm
maksimalni Ø okroglega materiala	300 mm
Mera G	21 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	30 mm
Mera C	98 mm
Masa	15 kg
Maksimalna obremenitev, ravni material	600 kg
Mera A	246 mm
Mera F	231 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	300 kg
Maksimalna dolžina ravnega materiala	2250 mm
Mera E	95 mm
Maksimalna širina ravnega materiala	1500 mm
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen

## Pribor

Par polovih čevljev za tip 600	382025 600
--------------------------------	------------