


ESD-garnitura za osnovno montažo, Število orodij: 15



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	973235 15
GTIN	2050002041943
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973235: 1 kos
Ploščati ESD-izvijač PB SWISS TOOLS št. 660050, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 kos
ESD-izvijač PB SWISS TOOLS za profil Pozidriv št. 667687 vel. 1; 2: po 1 kos
ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT art. 726210 vel. 125: 1 kos
ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT, koničasta glava, art. 726250 vel. 125: 1 kos
ESD-koničaste klešče za elektroniko GARANT art. 727170 vel. 140: 1 kos
ESD-pinceta HOLEX, koničasta, art. 727510, vel. AMB: 1 kos
ESD-pinceta HOLEX, zakrivljena, art. 727600, vel. AMB: 1 kos
Škatla za male dele ESD easyPick GARANT št. 972312 vel. 3×3/1: 3 kos

Tehnični opis

Število orodij	15
Globina v G	20
Globina	500 mm
Širina	300 mm

Širina v G	12
Izvedba	Z garnituro orodja
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	12×20
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene, prazen, za garniture orodjaESD primeren za garnituro vložkov iz trde pene 973235	973200 973235
Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave Celotna dolžina 125 mm	726210 125
Izvijač za profil Pozidriv, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Velikost križne zareze 1	667687 1
Pinceta, koničasta, 115 mm, oblika 3c Material AMB	727510 AMB
Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava Celotna dolžina 125 mm	726250 125
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 5,5 mm	660050 5,5
Pinceta z vitko konico, zakrivljena, 150 mm, oblika 22b Material AMB	727600 AMB
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 3,5 mm	660050 3,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 4 mm	660050 4
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 2,5 mm	660050 2,5
ESD-škastle za male dele Višina mm/tip 26/1	972310 26/1
Koničaste klešče za elektronike Celotna dolžina 140 mm	727170 140
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGripESD Širina konice b 6,5 mm	660050 6,5

Izvijač za profil Pozidriv, z dvokomponentnim ročajem
SwissGripESD Velikost križne zareze 2

667687 2