

ESD-garnitura za opremljanje SMD, Število orodij: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	973230 9
GTIN	2050002041950
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973230: 1 kos
ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT art. 726210 vel. 125: 1 kos
ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko KNIPEX art. 726660 vel. 125: 1 kos
ESD-koničaste klešče za elektroniko GARANT art. 727170 vel. 140: 1 kos
ESD-pinceta HOLEX, koničasta, art. 727520, vel. AMB: 1 kos
ESD-pinceta HOLEX, topa, art. 727580, vel. AMB: 1 kos
ESD-pinceta HOLEX, ozka konica, art. 727600, vel. AMB: 1 kos
Precizni ročaj brez rezila art. 845320: 1 kos
Garnitura rezil za skalpele, 12-delna, art. 845330, vel. 18: 1 kos
Zaščitna kapa za precizni ročaj art. 845335: 1 kos

Tehnični opis

Globina	300 mm
Število orodij	9

Širina v G	10
Globina v G	12
Širina	250 mm
Izvedba	Z garnituro orodja
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×12
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene, prazen, za garniture orodjaESD primeren za garnituro vložkov iz trde pene 973230	973200 973230
Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji Celotna dolžina 125 mm	726660 125
Zaščitna kapica za art. 845320/5325	845335
Precizni ročaj (brez rezila) iz nerjavnega plemenitega jekla	845320
Koničaste klešče za elektronike Celotna dolžina 140 mm	727170 140
Pinceta, posneta, širina konice 2,5 mm, 120 mm, oblika 2a Material AMB	727580 AMB
Garnitura rezil za skalpele12-delne Tip 18	845330 18
Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA Material AMB	727520 AMB
Pinceta z vitko konico, zakrivljena, 150 mm, oblika 22b Material AMB	727600 AMB
Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave Celotna dolžina 125 mm	726210 125