

HOLEX**Garnitura roto rezkarjev 8-delna, ozobljenje INOX – grobo, Karbidna trdina, Število roto rezkarjev: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547115 8
GTIN	4062406255060
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 547250 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Kratica ozobja	INOX
Rezalni material	Karbidna trdina
Ø držala	6 mm

Število brusnih čepov	8
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		

Pribor

Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip D1009	547250 D1009
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip A0616	547250 A0616
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip G0820	547250 G0820
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip F1225	547250 F1225
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip A1225	547250 A1225
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip L1020	547250 L1020
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip C1225	547250 C1225
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip A1020	547250 A1020