

**Garant****Prizmatični adapter za pehalne stroje, Tip: 40****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 290388 40     |
| GTIN                  | 4062406258276 |
| Razred artikla        | 21K           |

**Tehnični opis**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Ø D           | 32 mm                               |
| Mera L3       | 40 mm                               |
| Mera L4       | 10 mm                               |
| Mera L7       | 50 mm                               |
| Mera L2       | 50 mm                               |
| Mera L1       | 140 mm                              |
| Mera L6       | 10 mm                               |
| Mera L5       | 6 mm                                |
| Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |

