

**SNMX 120408, HUT25, Radij: 1mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251398 1
GTIN	4062406258283
Razred artikla	29W

Opis**Primerno za:**

Vpenjalno držalo PSSN. Na primer vpenjalno držalo za struženje št. 251112 in 251113.

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem ≥ 3 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 120 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M

Preveleka	neprevlečeni
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	30 - 80 m/min
Zvrst	HUT25
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMX 1204
Značilnost blagovnega imena	HUT25
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje